

# FilterCart

Mobilna jednostka filtracyjna FilterCart+ do okresowych i lekkich prac spawalniczych oraz aplikacji odciągowych.



## FilterCart




- ✓ Ssawka odciągowa Original z - lub bez reflektora LED dla uzyskania lepszych warunków oświetlenia.
- ✓ Jeśli potrzebny jest większy zasięg roboczy, zalecane jest zastosowanie ramienia o długości 3 m (10 stóp).
- ✓ Wysokiej trwałości, jednorazowy filtr z nanowłókien o dużej powierzchni filtracyjnej 30 m<sup>2</sup> (323 ft<sup>2</sup>).
- ✓ Opcjonalnie dostępny filtr HEPA 13
- ✓ Skuteczność filtracji F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) FilterCart Advanced Skuteczność filtracji MERV 11 (FilterCart Original).

FilterCart+ to lekki, mobilny i łatwy w manewrowaniu odciąg pyłów i dymów wyposażony w ramię odciągowe Original, które umożliwia łatwe i niezawodne ustawienie odciągu. Ramię jest już zamontowane w urządzeniu, co umożliwia szybką i łatwą regulację i uruchomienie. Jednorazowy filtr z nanowłókien zapewnia znacznie dłuższą żywotność i wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami urządzenia FilterCart.

## FilterCart

|  |   |
|--|---|
| Certyfikaty                            | CE  |
| Poziom hałasu (dB(A))                  | 73  |
| Klasa zabezpieczenia                   | IP42  |
| Wydajność filtracyjna (%)              | 99  |
| Instalacja                             | wewnątrz  |
| Materiał                               | Obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo. Ramię odciągowe- wąż z PCW i aluminiowa spirala. Wentylator- stal i aluminium. |
| Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu       | False   |
| Recykling materiału (%)                | 99  |
| [ProductApplication]                   | dymy  |
| Średnica ramienia odciągowego (mm)     | 160   |
| Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h) | 1050  |
| Napięcie zasilania (V)                 | 230   |
| Częstotliwość (Hz)                     | 50  |
| Liczba faz                             | 1   |
| Rodzaj filtra                          | Kartridż  |
| Ilość elementów filtracyjnych          | 1   |
| Gniazdko elektryczne                   | Euro (CEE 7/2 P+E)  |
| [ItemMaxAirFlow]                       | 1050  |
| Waga (kg)                              | 73  |
| Metoda czyszczenia filtra              | filtr bez możliwości czyszczenia  |
| Moc (kW)                               | 0,75  |
| Extraction method                      | [extraction arm]  |
| Filter change indication               | False   |

## Models



|   | Item number             | Długość ramienia (m) |
|---|-------------------------|----------------------|
|  | 12634645 <sup>[1]</sup> | 2                    |
|  | 12634745 <sup>[2]</sup> | 3                    |
|  | 12634845 <sup>[3]</sup> | 3                    |

<sup>[1]</sup> Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

<sup>[2]</sup> Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

<sup>[3]</sup> Without lamp. Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

## Accessories

|   | Accessory   | Item number |
|---|---|-------------|
|    | Lampa LED do odciągu oparów (zamiennik)                       | 10376969    |
|    | Siatka ochronna do ramienia Original/NEX MD                   | 10551335    |
|    | Precote 5 pcs   | 12374548    |
|    | Filter HEPA H13-FC Original and W3                            | 12374016    |
|    | Filtr FC-30 Nanowłókna, wysoka wydajność                      | 12377253    |
|   | Filtr HEPA H14-FilterCart (bez zestawu dystansowego 12377290) | 12377296    |
|  | Zestaw elementów dystansowych FCart filter H14 , 4-p          | 12377290    |

